



Phần 4:
**HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT
ULTRA-VAC VÀ MCAP II**




SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ:




SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT LƯỚI 3 PHA- 4 DÂY:





- **CHÂN 1: CẢM BIẾN DÒNG**
- **CHÂN 3: CẮT**
- **CHÂN 4: ĐÓNG**
- **CHÂN 5: DÂY TRUNG TÍNH**
- **CHÂN 6: DÂY PHA**



**Circular style
Connector Pin-Out
for Pole-Mounted
Capacitors
(As viewed from
enclosure exterior)**

A Line	Black
B Open	Green
C Close	Red
D Not Used	
E NSH	Blue
F CSH	Orange
G Neutral, CSL, NSL	White

SƠ ĐỒ NỐI CHÂN CỦA MÁY ĐÓNG/CẮT TỰ LOẠI ULTRA-VAC

**PHÍCH CẮM [PLUG] 5 CHÂN VÀO
ĐẦU CẮM [RECEPTACLE] CỦA
ULTRA-VAC**

- **CHÂN B : TRUNG TÍNH**
- **CHÂN C : ĐÓNG [CLOSE]**
- **CHÂN D : CẮT [OPEN]**

